





KF Kleinflansche DIN 28403 + ISO 2861, Glas							Art.Nr.	EUR	Art.Nr.	EUR
KF Ersatz O-Ring 	DN	A	B				NBR			
	10	15	5						121001	0,60
	16	18	5						121002	0,70
	20	25	5						121003	0,80
	25	28	5						121004	0,80
	32	40	5						121005	0,90
	40	42	5						121006	0,90
	50	55	5						121007	1,10

KF Schauglas (Blindflansch) 	DN	A	B				Borosilikatglas		Quarzglas	
	10/16	30	5				131610	Anfrage	131710	Anfrage
	20/25	40	5				131611	Anfrage	131711	Anfrage
	32/40	55	5				131612	Anfrage	131712	Anfrage
	50	75	5				131607	Anfrage	131707	Anfrage

Mit Außenzentrierung + Spannring FL-Optimal KE verwenden.

KF Optische Platte 	DN	A	B				Quarzglas			
	10/16	30	5						131810	Anfrage
	20/25	40	5						131811	Anfrage
	32/40	55	5						131812	Anfrage
	50	75	5						131807	Anfrage

Mit Außenzentrierung + Spannring FL-Optimal KE verwenden.

KF Schlauchwelle 	DN	A	B	C			Borosilikatglas		Quarzglas	
	10	30	30	8			132201	Anfrage	132301	Anfrage
	16	30	30	8			132202	Anfrage	132302	Anfrage
	25	40	30	8			132204	Anfrage	132304	Anfrage
	40	55	30	10			132206	Anfrage	132306	Anfrage
	50	75	30	10			132207	Anfrage	132307	Anfrage

Mit Außenzentrierung + Spannring FL-Optimal KE verwenden.