



Gummi-, Silikon- und PVC-Schläuche, Lebensmitteltechnik							Art.Nr.	EUR	Art.Nr.	EUR
Silikon-Pharma-Labor-schlauch 	DN	A	B	C	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C			VMQ	
	2x1	4	2	1	-	-			6115-2x1	Anfrage
	3x1	5	3	1	-	-			6115-3x1	Anfrage
	4x1,5	7	4	1,5	-	-			6115-4x1,5	Anfrage
	4x2	8	4	2	-	-			6115-4x2	Anfrage
	5x1,5	8	5	1,5	-	-			6115-5x1,5	Anfrage
	5x2	9	5	2	-	-			6115-5x2	Anfrage
	6x1,5	9	6	1,5	-	-			6115-6x1,5	Anfrage
	6x2	10	6	2	-	-			6115-6x2	Anfrage
	6x3	12	6	3	-	-			6115-6x3	Anfrage
	7x1,5	10	7	1,5	-	-			6115-7x1,5	Anfrage
	7x2	11	7	2	-	-			6115-7x2	Anfrage
	7x3	13	7	3	-	-			6115-7x3	Anfrage
	8x1,5	11	8	1,5	-	-			6115-8x1,5	Anfrage
	8x2	12	8	2	-	-			6115-8x2	Anfrage
	8x3	14	8	3	-	-			6115-8x3	Anfrage
	9x2	13	9	2	-	-			6115-9x2	Anfrage
	10x2	14	10	2	-	-			6115-10x2	Anfrage
	12x2,5	17	12	2,5	-	-			6115-12x2,5	Anfrage
15x3	21	15	3	-	-			6115-15x3	Anfrage	

– Mindestbestellmenge 1m –

Silikon-Gewebe-Schlauch 	DN	A	B	C	Druck bar, 20 °C	Vakuum bar, 20 °C			Druckschlauch VMQ	
	3x2,5	8	3	2,5	20	-			6116-3x2,5	Anfrage
	4x2,5	9	4	2,5	20	-			6116-4x2,5	Anfrage
	5x3	11	5	3	15	-			6116-5x3	Anfrage
	6x3	12	6	3	12	-			6116-6x3	Anfrage
	8x3	14	8	3	10	-			6116-8x3	Anfrage
	10x4	18	10	4	9	-			6116-10x4	Anfrage
	12x4	20	12	4	9	-			6116-12x4	Anfrage
	16x5	26	16	5	7	-			6116-16x5	Anfrage
	19x5,5	30	19	5,5	7	-			6116-19x5,5	Anfrage
	25x6	37	25	6	5	-			6116-25x6	Anfrage

– Mindestbestellmenge 1m – Silikonschläuche mit Glasgewebeeinlagen sind nicht für pulsierende Drücke und Dauerdruckeinsatz an der Grenze des max. Betriebsdruckes geeignet. Silikonschläuche sind nicht geeignet für Dampfdauerbetrieb, regelmäßige Dampfsterilisation kann zu Ausfall führen. Im Zweifelsfall nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.